VG EMV GEN 1 (EMC kabelová průchodka s upínacím třmenem)
VG M40 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Produktabbildung

Mosazná kabelová průchodka pro stínění proti rušivým frekvencím s útlumem až 100 dB. Kontakt se stíněním pomocí pružné podložky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	VG M40 - MS 1/EMV
Objednací číslo	1909540000
Verze	VG EMV GEN 1 (EMC kabelová průchodka s upínacím třmenem), Kabelové těsnění, M 40, 9, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4032248536467
Mnž.	5 ks

VG EMV GEN 1 (EMC kabelová průchodka s upínacím třmenem)
VG M40 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	52 mm	Délka (v palcích)	2,047 inch
Čistá hmotnost	77,2 g		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Všeobecné informace

AF velikost 1	43 mm	Délka závitu	9 mm
Kabelové vývodky	metrické	Materiál	Mosaz poniklovaná
Průměr stínění, max.	28 mm	Průměr stínění, min.	17 mm
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Stoupání závitu	1,5 mm	Stupeň krytí	IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Stupeň krytí s GWDR	IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	Těsnicí O-kroužek	NBR
Těsnění	NBR	Těsnění	CR
Upínací vložka	Polyamid	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	15 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	10 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, max.	10 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, min.	7 Nm	Vnější průměr kabelu, max.	28 mm
Vnější průměr kabelu, min.	19 mm	Vnější závit	M 40

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-13
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9,1	27-14-44-32
eClass 9.0	27-14-44-32		

Osvědčení

Schválení	
ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP

VG EMV GEN 1 (EMC kabelová průchodka s upínacím třmenem)
VG M40 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

