SAI-M23-KBC-0.34/1.00

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Výkres



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry.
Skříně, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-M23-KBC-0.34/1.00
Objednací číslo	1170180000
Verze	Zásuvný konektor senzor/aktor, Nalisovaný kontakt
GTIN (EAN)	4032248962075
Mnž.	50 ks

Datový list

SAI-M23-KBC-0.34/1.00

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	0,3 g

Teploty

Provozní teplota, max.	125 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Standardy

Č. osvědčení (UR)	E344862

Obecné údaje

Cykly zapojování	> 1000	Izolační síla	> 10^{10} Ω
Materiál kontaktu	Slitina mědi a zinku	Povrch kontaktu	Pozlacené
Průřez vodiče, max.	0,34 mm²	Průřez vodiče, min.	1 mm²
Typ připojení	Nalisované připojení	Vnější prům. vodiče	-

Klasifikace

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC000796
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9,1	27-44-02-90
eClass 9.0	27-44-02-92		

Informace o produktu

Informace o produktu	Skříně, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Osvědčení

Schválení	
ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN