

**Nástroj k nalisování koncovek
HTF ZRV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Krimpovací kleště pro kontakty DFF a ZRV od
společnosti Weidmüller**

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HTF ZRV
Objednací číslo	9014840000
Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.2mm², 1mm², FoderB krimpování
GTIN (EAN)	4008190949969
Mnž.	1 ks

Nástroj k nalisování koncovek HTF ZRV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7,874 inch
Váha	436 g	Čistá hmotnost	452,7 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Technické údaje

Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
-------	---

Popis kontaktu

Type of contact	Weidmüller ZRV	Krimpovací rozsah, min.	0,2 mm ²
Krimpovací rozsah, max.	1 mm ²		

Údaje o nástroji – krimpování

Profil krimpování 1, min.	0,2 mm ²	Krimpování - typ/profil	FoderB krimpování
Průřez koncovek, min.	0,2 mm ²	Profil krimpování 1, max.	0,35 mm ²
Průřez koncovek, max.	1 mm ²	Profil krimpování 2, min.	0,5 mm ²
Profil krimpování 2, max.	1 mm ²		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000168	ETIM 4.0	EC000168
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.1	21-04-38-11
eClass 9.0	21-04-38-11		

Osvědčení

Schválení



Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 1 TERM 16/17 EN
-----------------	---

Nástroj k nalisování koncovek HTF ZRV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

