

FLECAFIX 24/36**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Šroubovák pro připevňování a uvolňování kabelových průchodek a příslušenství ve velikostech 11-36 AF.

- Dosáhne přes několik řad průchodek
- Žádná deformace kabelových průchodek
- Velikost klíče: 11 až 36 mm
- Plynulé nastavení velikosti klíče
- Funkce ráčny: není nutné nástroj mezi otočeními vyjímat
- Autentický jednoruční nástroj

Všeobecné objednávací údaje

Typ	FLECAFIX 24/36
Objednávací číslo	9015980000
Verze	Nářadí, Nástroj na kabelová těsnění
GTIN (EAN)	4032248309597
Mnž.	1 ks

FLECAFIX 24/36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	204 mm	Šířka (v palcích)	8,031 inch
Výška	60 mm	Výška (v palcích)	2,362 inch
Hloubka	30 mm	Hloubka (v palcích)	1,181 inch
Váha	240 g	Čistá hmotnost	206,3 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Šroubovací nářadí

Velikost	24 - 36 mm
----------	------------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC000149
UNSPSC	27-11-17-02	eClass 5.1	21-04-01-90
eClass 6.2	21-04-01-90	eClass 7.1	21-04-01-90
eClass 8.1	21-04-01-90	eClass 9.1	21-01-90-90
eClass 9.0	21-04-50-03		

Osvědčení

Schválení



Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
-----------------	---

FLECAFIX 24/36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

Příklad použití

