

**Nástroj na řezání, odizolování vodičů a nalisování koncovek
STRIPAX PLUS 2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Řezací, odizolovací a krimpovací kleště pro pásy
spojených kabelových dutinek**

- Řezání
- Odizolování
- Krimpování
- Automatické podávání kabelových dutinek
- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Efektivní: potřeba pouze jeden nástroj, což znamená velkou časovou úsporu

Všeobecné objednací údaje

Typ	STRIPAX PLUS 2.5
Objednací číslo	902000000
Verze	Nástroj na řezání, odizolování vodičů a nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Lichoběžníkové krimpování
GTIN (EAN)	4008190067267
Mnž.	1 ks

Datový list

Nástroj na řezání, odizolování vodičů a nalisování koncovek STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	210 mm	Šířka (v palcích)	8,268 inch
Váha	260 g	Čistá hmotnost	250,91 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technické údaje

Verze Mechanické, bez
vyměnitelných vložek

Popis kontaktu

Type of contact	Strips of linked wire-end ferrules	Krimpovací rozsah, min.	0,5 mm ²
Krimpovací rozsah, max.	2,5 mm ²		

Údaje o nástroji – krimpování

Profil krimpování 1, min.	0,5 mm ²	Krimpování - typ/profil	Lichoběžníkové krimpování
Průřez koncovek, min.	0,5 mm ²	Profil krimpování 1, max.	0,75 mm ²
Průřez koncovek, max.	2,5 mm ²	Profil krimpování 2, min.	1 mm ²
Profil krimpování 2, max.	1,5 mm ²	Profil krimpování 3, min.	2,5 mm ²

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.1	21-04-37-06
eClass 9.0	21-04-37-06		

Osvědčení

Schválení




Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	WSCAD
Technické údaje	STEP

**Nástroj na řezání, odizolování vodičů a nalisování koncovek
STRIPAX PLUS 2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Příklad použití****Příklad použití****Příklad použití**