Automation Products - u-remote IP67
UR67-PN-HP-8IOL-12-30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Vyšší výkon. Simplified.
u-remote.

Weidmüller u-remote - náš inovační koncept vzdálených I/O s IP 67, který se soustředí výhradně na výhody pro uživatele: plánování na míru, rychlejší instalace, bezpečnější spouštění, žádné prostoje. Pro výrazně lepší výkon a vyšší produktivitu.

u-remote znamená více výkonu. Jednodušeji

Všeobecné objednací údaje

Typ	UR67-PN-HP-8IOL-12-30M
Objednací číslo	2426250000
Verze	Automation Products - u-remote IP67, Aktivní rozvaděč senzoru/aktoru, PROFINET V2.3
GTIN (EAN)	4050118434354

Weidmüller

Automation Products - u-remote IP67
UR67-PN-HP-8IOL-12-30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	225 mm	Délka (v palcích)	8,858 inch
Šířka	30 mm	Šířka (v palcích)	1,181 inch
Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1,181 inch
Čistá hmotnost	480 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-20 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Údaje o systému

Galvanické oddělení	2000 V DC	IO spojení, standardní	IO-Link v.1.1, IEC 61131-9

Digitální vstupy

Ochrana před přetížením	Ano	Ochrana před zkratem	Ano
Vstupní proud, nízký	Typ 1 v souladu s IEC 61131-2	Vstupní proud, vysoký	Typ 1 v souladu s IEC 61131-2

Digitální výstupy

Max. proudová kapacita na výstupní signál	0,5 A, 2 A	Max. souhrn proudových výstupů	9 A
Ochrana před přetížením	Ano	Ochrana před zkratem	Ano
Výstupní napětí, nízké	- 1 V	Výstupní napětí, vysoké	max. 2 V

Obecné údaje

Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek	Klasifikace hořlavosti UL 94	UL 94
Stupeň krytí	IP67		

Připojení

Napájecí napětí (AUX-IN)	1x M12 konektor samec, 5 pólů, kódování L	Napájecí napětí (AUX-OUT)	1 x M12 konektor samice, 5 pólů, kódování L
Provozní sběrnice (BUS-IN)	1x M12 zásuvka 4 kontakty, Kódování D	Provozní sběrnice (BUS-OUT)	1x M12 zásuvka 4 kontakty, Kódování D
Připojení I/O	8x M12 patice 5 kontaktů, Kódování A		

Napájecí napětí

Limity	18 V DC ... 30 V DC	Max. souhrn proudu – modul	16 A
Ochrana před záměnou polarity	Ano	Provozní napětí	24 V
Spotřeba energie modulární elektroniky	160 mA typicky		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001597	eClass 6.2	27-24-26-04
eClass 9,1	27-24-26-02	eClass 9.0	27-24-26-02

Automation Products - u-remote IP67
UR67-PN-HP-8IOL-12-30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení	
ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT U_REMOTE 16/17 EN
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	UR67_EU Declaration of Conformity PN45
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	MAN UR67 IO-LINK EN MAN UR67 IO-LINK DE