

**Nástroj k nalisování koncovek
HTF 63**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Krimpovací kleště pro ploché konektory samce a samice s otevřenou nebo rolovanou krimpovací čelistí**

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů

Všeobecné objednací údaje

Typ	HTF 63
Objednací číslo	9013400000
Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm ² , 2.5mm ² , B krimpování
GTIN (EAN)	4008190056995
Mnž.	1 ks

Nástroj k nalisování koncovek HTF 63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7,874 inch
Váha	438 g	Čistá hmotnost	438,2 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Technické údaje

Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
-------	---

Popis kontaktu

Type of contact	F-plug / -sleeve	Krimpovací rozsah, min.	0,5 mm ²
Krimpovací rozsah, max.	2,5 mm ²	Šířka konektoru	6,3 mm

Údaje o nástroji – krimpování

Profil krimpování 1, min.	0,5 mm ²	Krimpování - typ/profil	B krimpování
Profil krimpování 1, max.	1 mm ²	Profil krimpování 2, min.	1,5 mm ²
Profil krimpování 2, max.	2,5 mm ²		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001396	ETIM 4.0	EC001396
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 5.1	21-05-08-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.1	21-04-38-11
eClass 9.0	21-04-38-11		

Osvědčení

Schválení



Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	Declaration of the Manufacturer

**Nástroj k nalisování koncovek
HTF 63**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy