

**Nástroj k nalisování koncovek
HTF DFF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Krimpovací kleště pro kontakty DFF a ZRV od společnosti Weidmüller**

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HTF DFF
Objednací číslo	9014140000
Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.22mm ² , 2.5mm ² , FoderB krimpování
GTIN (EAN)	4008190297305
Mnž.	1 ks

**Nástroj k nalisování koncovek
HTF DFF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Šířka	205 mm	Šířka (v palcích)	8,071 inch
Váha	445 g	Čistá hmotnost	442 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technické údaje

Verze Mechanické, bez
vyměnitelných vložek

Popis kontaktu

Type of contact	Weidmüller DFF	Krimpovací rozsah, min.	0,22 mm ²
Krimpovací rozsah, max.	2,5 mm ²		

Údaje o nástroji – krimpování

Profil krimpování 1, min.	0,22 mm ²	Krimpování - typ/profil	FoderB krimpování
Průřez koncovek, min.	0,22 mm ²	Profil krimpování 1, max.	0,35 mm ²
Průřez koncovek, max.	2,5 mm ²	Profil krimpování 2, min.	0,5 mm ²
Profil krimpování 2, max.	1 mm ²	Profil krimpování 3, min.	1,5 mm ²
Profil krimpování 3, max.	2,5 mm ²		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001396	ETIM 4.0	EC001396
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 5.1	21-05-08-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9,1	21-04-38-11
eClass 9.0	21-04-38-11		

Osvědčení

Schválení

**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)
 Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Declaration of the Manufacturer](#)

**Nástroj k nalisování koncovek
HTF DFF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy