Cabtite (systém pro vstup kabelů)
CABTITE SE 26-27 LRG BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Ať je velký nebo malý průměr kabelu - Cabtite vždy nabízí správnou těsnicí vložku.
Kónický tvar těsnicích prvků umožňuje, aby předem umístěné zacvakávací vložky byly snadno zatlačeny zevnitř směrem ven, spolehlivě utěsňují meziprostory a zajišťují odlehčení zatížení podle DIN EN 62444. Těsnicí vložky v kombinaci s rámem dosahují stupně krytí IP 66. Díky své štěrbinové konstrukci s řezem vlny je zvláště vhodný pro předem smontované kabely.

- Černé těsníci vložky jsou určené pro obzvláště vysokou provozní teplotu a poskytují třídu požární bezpečnosti UL 94 HB
- Šedé těsnící prvky vyhovují třídě požární bezpečnosti UL 94 V0 a jsou proto vhodné pro požadavky železničního průmyslu
- Použitím více vložek mohou být přes těsnicí prvek vedeny dva nebo více kabelů, stejně jako speciální kabely

Všeobecné objednací údaje

Typ	CABTITE SE 26-27 LRG BK
Objednací číslo	2583690000
Verze	Těsnicí prvek, Cabtite (systém pro vstup kabelů), TPE, Uhlově černá, Výška: 17.7 mm, Šířka: 43.1 mm, Hloubka: 17.7 mm, -40 °C...120 °C, IP54, IP65, IP66
GTIN (EAN)	4050118617214
Mnž.	10 ks

Cabtite (systém pro vstup kabelů)
CABTITE SE 26-27 LRG BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	43,1 mm	Délka (v palcích)	1,697 inch
Šířka	43,1 mm	Šířka (v palcích)	1,697 inch
Výška	17,7 mm	Výška (v palcích)	0,697 inch
Hloubka	17,7 mm	Hloubka (v palcích)	0,697 inch
Čistá hmotnost	21,9 g		

Všeobecné informace

Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	Těsníci prvek	1 velký těsnící prvek
Vnější průměr kabelu, min.	26 mm	Vnější průměr kabelu, max.	27 mm
Halogen	Ne	Silikon	Ne
Materiál	TPE		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000879	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9,1	27-14-44-21	eClass 9.0	27-14-44-21

Osvědčení

Schválení	
ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	Cabtite Installation Instructions