Cabtite (systém pro vstup kabelů)
CABTITE FRL 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Rám vyrobený z jednoho kusu lze rychle a snadno smontovat a skládá se z rozměrově stálého plastu vyztuženého skleněnými vlákny. Uchycené pěnové těsnění zaručuje efektivní těsnění IP66 v souladu s normou DIN EN 60529, dokonce i na lakovaném nebo hrubém povrchu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CABTITE FRL 4-1 BK
Objednací číslo	2584260000
Verze	Pojistný rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 11.3 mm, Šířka: 68.8 mm, Hloubka: 11.3 mm, -40 °C...120 °C
GTIN (EAN)	4050118616200
Mnž.	10 ks

Datový list

Cabtite (systém pro vstup kabelů)
CABTITE FRL 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	80 mm	Délka (v palcích)	3,15 inch
Šířka	68,8 mm	Šířka (v palcích)	2,709 inch
Výška	11,3 mm	Výška (v palcích)	0,445 inch
Nejvyšší nebo nejnižší verze	11,3 mm	Hloubka	11,3 mm
Hloubka (v palcích)	0,445 inch	Rozměr při montáži – šířka	32 mm
Rozměr při montáži – výška	58 mm	Čistá hmotnost	22,88 g
Průměr	5,5 mm		

Všeobecné informace

Utahovací moment	3 Nm	Šířka otvoru	40 mm
Délka otvoru	39,8 mm	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Halogen	Ne	Silikon	Ne
Materiál	Polyamid, vyztužený skelnými vlákny		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002624	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9,1	27-18-92-65	eClass 9.0	27-18-28-15

Osvědčení

Schválení	c UL us
ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	Cabtite Installation Instructions