

**Příslušenství  
CRIMP-SET STRIPAX PLUS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Krimpovací sety

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	CRIMP-SET STRIPAX PLUS
Objednací číslo	<a href="#">9028770000</a>
Verze	Sortiment nástrojů na nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek: STRIPAX-Plus, Nástroj k odizolování: STRIPAX-Plus, Krimpovací rozsah, min.: 0.5, Barevný kód: Weidmüller
GTIN (EAN)	4032248278466
Mnž.	1 ks
Balení	Plastový box

**Příslušenství  
CRIMP-SET STRIPAX PLUS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	338 mm	Šířka (v palcích)	13,307 inch
Výška	57 mm	Výška (v palcích)	2,244 inch
Hloubka	261 mm	Hloubka (v palcích)	10,276 inch
Váha	1 110 g	Čistá hmotnost	1 094 g

**Shoda produktu s prostředím**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Třídění**

Balení	Plastový box	Barevný kód	Weidmüller
Krimpovací rozsah, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Krimpovací rozsah, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Nástroj k nalisování koncovek	STRIPAX-Plus	Nástroj k odizolování	STRIPAX-Plus
Číslo AEH	2 500 pcs.		

**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC000149	ETIM 4.0	EC000524
ETIM 5.0	EC000524	ETIM 6.0	EC000524
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-18	eClass 7.1	27-40-02-18
eClass 8.1	27-40-02-18	eClass 9,1	27-40-02-18
eClass 9.0	27-40-02-18		

**Osvědčení**

Schválení

**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)