

**Nářadí  
AM 12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Odstraňovač pláště PVC kabelů

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	AM 12
Objednávací číslo	<a href="#">9030060000</a>
Verze	Nářadí, Nástroje na odstranění opláštění, UTP a STP datové kabely
GTIN (EAN)	4008190337827
Mnž.	1 ks

## Náradí AM 12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	97 mm	Šířka (v palcích)	3,819 inch
Výška	46 mm	Výška (v palcích)	1,811 inch
Hloubka	10 mm	Hloubka (v palcích)	0,394 inch
Váha	36 g	Čistá hmotnost	32,42 g

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Nástroje k odizolování

Datové kabely UTP a STP, max. průměr	8 mm	Hloubka řezu	nastavitelné
Max. průměr vodiče	12,5 mm	Min. průměr vodiče	0,5 mm
Měděný kabel – pružný, max.	4 mm <sup>2</sup>	Typ kabelu	UTP a STP datové kabely

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC000163
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-91-03
eClass 8.1	21-04-91-03	eClass 9,1	21-04-37-06
eClass 9.0	21-04-90-90		

### Osvědčení

Schválení



### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 9 IETH 18/19 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)

**Nářadí  
AM 12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Nákresy****Příklad použití****Příklad použití****Příklad použití**