kabelové oko, konec svorky
KQI-M4/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Izolovaný kabelový konektor z PVC nebo PC/PA
- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem, kromě spojkového konektoru

Všeobecné objednací údaje

Typ	KQI-M4/-6
Objednací číslo	1492370000
Verze	kabelové oko, konec svorky,Izolovaný kabelový konektor,4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118302264
Mnž.	100 ks

Datový list

kabelové oko, konec svorky
KQI-M4/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	1,6 g

Konektory

Délka připojení (l)	21 mm	Identifikační barva	žlutá barva
Materiál - plast	PC	Otvor	M 4
Průřez vodiče, max.	6 mm²	Průřez vodiče, min.	4 mm²
Vnitřní průměr hřídele (d1)	3,6 mm	Vnitřní průměr objímky (d2)	4,3 mm
Vnitřní průměr objímky (d4)	6,4 mm	Vnější průměr hřídele (d3)	8 mm

Klasifikace

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9,1	27-40-02-12
eClass 9.0	27-40-02-12		

Osvědčení

ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	EPLAN

kabelové oko, konec svorky
KQI-M4/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

