

**Nářadí  
IE-CST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



CST s modrou čepelí dosahuje nejlepších výsledků odizolování.

Modrá dvouúrovňová čepel je zvláště vhodná na Ethernetové kabely. Šetří čas a zaručuje optimální výsledky odizolování.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	IE-CST
Objednací číslo	<a href="#">9204350000</a>
Verze	Nářadí, Nástroje na odstranění opláštění, Koaxiální a kulaté datové kabely
GTIN (EAN)	4032248653072
Mnž.	1 ks

## Náradí IE-CST

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	100 mm	Šířka (v palcích)	3,937 inch
Výška	42 mm	Výška (v palcích)	1,654 inch
Hloubka	26 mm	Hloubka (v palcích)	1,024 inch
Váha	85 g	Čistá hmotnost	63,08 g

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Nástroje k odizolování

Max. průměr vodiče	8 mm	Min. průměr vodiče	2,5 mm
Typ kabelu	Koaxiální a kulaté datové kabely		

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000385
ETIM 5.0	EC000385	ETIM 6.0	EC000163
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90	eClass 9.1	21-04-37-06
eClass 9.0	21-04-90-90		

### Informace o produktu

Informace o produktu IE-CST včetně kazety nožů (9032020000), seřizeno na Ethernetový kabel Weidmüller.

### Osvědčení

Schválení



### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 9 IETH 18/19 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)

**Náradí  
IE-CST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy**