

**FZ 160****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**až 1000 V (AC) a 1500 V (DC)  
ochranná izolace podle IEC 900. DIN EN 60900**

- kované z vysoce kvalitní speciální nástrojové oceli
- bezpečnostní rukojeť s ergonomickým a protiskluzovým návlekm TPE VDE
- Vyrobeno z nárazuvzdorného, teplu a chladu odolného, nehořlavého TPE bez obsahu kadmia (termoplastický elastomer)
- Elastická zóna úchopu a pevné jádro
- Vysoce leštěný povrch
- Nikl-chromový elektro-galvanizovaný povrch chrání před korozí

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	FZ 160
Objednací číslo	<a href="#">9046350000</a>
Verze	Kleště s plochým nosem a dlouhými čelistmi izolované dle VDE
GTIN (EAN)	4032248357659
Mnž.	1 ks

**FZ 160****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	160 mm	Šířka (v palcích)	6,299 inch
Váha	163 g	Čistá hmotnost	141,6 g

**Shoda produktu s prostředím**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC000833	ETIM 4.0	EC000833
ETIM 5.0	EC000833	ETIM 6.0	EC000833
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90		

**Osvědčení**

Schválení

**Soubory ke stažení**Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's Declaration - Pliers](#)

**FZ 160**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

