

**Příslušenství
MEHA OB/UN 16² SPX 3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabely s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

Všeobecné objednací údaje

Typ	MEHA OB/UN 16 ² SPX 3
Objednací číslo	9054080000
Verze	Příslušenství, Držák řezacího nástroje, 16mm ²
GTIN (EAN)	4008190022150
Mnž.	1 ks

**Příslušenství
MEHA OB/UN 16² SPX 3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmuller.com

Technické údaje
Rozměry a váhy

Šířka	30 mm	Šířka (v palcích)	1,181 inch
Výška	23 mm	Výška (v palcích)	0,906 inch
Hloubka	11,2 mm	Hloubka (v palcích)	0,441 inch
Čistá hmotnost	6,98 g		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Nástroje k odizolování

Barevný	Bílá	Průřez vodiče, max.	16 mm ²
Průřez vodiče, min.	6 mm ²		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC001509
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-91-14	eClass 7.1	21-04-91-14
eClass 8.1	21-04-91-14	eClass 9,1	21-04-48-90
eClass 9.0	21-04-92-37		

Osvědčení

Schválení

