SlimFix X
SFX 9/40 S MC NE WS V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

SlimFix X jsou značky na vodiče a kabely bez obsahu halogenů s prostorově úsporným designem. Tyto značky mohou být použity i po zapojení vodičů. SlimFix je známý a schválený typ značky v dopravním strojírenství. Nástroj SF umožňuje snadnou instalaci i v případě malých značek.

- Materiál neobsahuje halogeny
- Schválené a akreditované značky pro dopravní strojírenství, atd.
- Pokud průřez vodiče přesahuje 16,0 mm², je potřeba je připevnit vázacími pásky
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SFX 9/40 S MC NE WS V0
Objednací číslo	2009910000
Verze	SlimFix X, Označení vodičů a kabelů, 7 - 40 mm, 40 x 13.62 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4050118396362
Mnž.	80 ks
kompatibilní tiskárna	1324380000

SlimFix X
SFX 9/40 S MC NE WS V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	13,62 mm	Šířka (v palcích)	0,536 inch
Výška	40 mm	Výška (v palcích)	1,575 inch
Hloubka	1 mm	Hloubka (v palcích)	0,039 inch
Čistá hmotnost	1,525 g		

Obecné údaje

Barevný	Bílá	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál	Polyamid 66
Rozsah provozní teploty	-40…100 °C	Velikost pole na označení	40 x 8.5 mm
Verze	Instalace pomocí kabelových pásků	Šířka	13,62 mm

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	500 mm²
Průřez vodiče, min.	16 mm²	Vnější prům. vodiče	7 - 40 mm
Vnější prům. vodiče, max.	40 mm	Vnější prům. vodiče, min.	7 mm

Klasifikace

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9,1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN, WSCAD