# HS-HF 4.8-9.5/25 MM Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



**MultiMark**

MultiMark vám poskytuje rychlý a spolehlivý systém značení pro bezproblémovou implementaci prakticky jakéhokoliv typu značení. Konektory, vodiče, kabely a zařízení – řada produktů MultiMark nabízí dobře strukturovanou a praktickou řadu značek kompatibilní s naším rozšířeným konfiguračním softwarem M-Print® PRO pro všechny oblasti využití.

**Vaše výhody s MultiMark**

- Kompaktní, praktická řada produktů
- Rychlý tisk a instalace
- Spolehlivé označení vašich připojení
- Skvělé vlastnosti produktu

**Všeobecné objednací údaje**

| | |
|---|---|
| Typ | HS-HF 4.8-9.5/25 MM Y |
| Objednací číslo | 2438100000 |
| Verze | Označení vodičů a kabelů, 4.8 - 9.5 mm, 25.4 x 15.1 mm, Žlutá |
| GTIN (EAN) | 4050118461190 |
| Mnž. | 1 000 ks |
| kompatibilní tiskárna | 2430920000 2448870000 1140490000 |

# HS-HF 4.8-9.5/25 MM Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

| | | | |
|---|---|---|---|
| Šířka | 15,1 mm | Šířka (v palcích) | 0,594 inch |
| Výška | 25,4 mm | Výška (v palcích) | 1 inch |
| Hloubka | 0,77 mm | Hloubka (v palcích) | 0,03 inch |
| Čistá hmotnost | 0,6 g | | |

### Obecné údaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| Barevný | Žlutá | Halogen | Ne |
| Materiál | Polyolefin | Rozsah provozní teploty | -55…105 °C |
| Šířka | 15,1 mm | | |

### Označení vodičů a kabelů

| | | | |
|---|---|---|---|
| Doporučená teplota na smršťování | 90 °C | Halogen | Ne |
| Průřez vodiče, max. | 4 mm² | Průřez vodiče, min. | 16 mm² |
| Rychlost smršťování | 2:1 | Vnější prům. vodiče | 4.8 - 9.5 mm |
| Vnější prům. vodiče, max. | 9,5 mm | Vnější prům. vodiče, min. | 4,8 mm |

### Klasifikace

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 5.0 | EC001530 | ETIM 6.0 | EC001530 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 9,1 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-04-01 | | |

### Osvědčení

| | |
|---|---|
| ROHS | Shoda |

### Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006<br>BS EN 45545-2 2013+A1 2015<br>BS EN ISO 4589-2 1999 |
| Technické údaje | EPLAN |

# HS-HF 4.8-9.5/25 MM Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Nákresy

