

**Nářadí
MULTI-STRIPAX 6-16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Na pružné a pevné vodiče s izolací ze speciálních materiálů
- Vysoce kvalitní odizolování pro průmyslové aplikace (odpovídá požadavkům leteckého průmyslu)
- Speciálně tvarované odizolovací čepele umožňují odizolování speciálních typů konfigurací izolace a vodiče
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Velmi mnohostranné díky vyměnitelným odizolovacím jednotkám
- Výsledky odizolování přesně opakované vždy znovu a znovu
- Bez poškozování vodiče
- Spolehlivý nástroj s dlouhou životností díky robustnímu designu
- Integrovaná funkce řezání

Všeobecné objednací údaje

Typ	MULTI-STRIPAX 6-16
Objednací číslo	9202210000
Verze	Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů, Pružné a pevné vodiče s PVC izolací, 16mm ²
GTIN (EAN)	4032248486144
Mnž.	1 ks

**Náradí
MULTI-STRIPAX 6-16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje
Rozměry a váhy

Šířka	250 mm	Šířka (v palcích)	9,842 inch
Výška	85 mm	Výška (v palcích)	3,346 inch
Hloubka	40 mm	Hloubka (v palcích)	1,575 inch
Váha	250 g	Čistá hmotnost	509,1 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Nástroje k odizolování

Délka odizolování, min.	2 mm	Průřez vodiče (kapacita odřezávání)	6 mm ²
Průřez vodiče, max.	16 mm ²	Průřez vodiče, min.	6 mm ²
Typ kabelu	Pružné a pevné vodiče s PVC izolací	max. kapacita odřezávání, pevné	2,5 mm ²
max. kapacita odřezávání, páska	10,2 mm x 4 mm	max. kapacita odřezávání, splétané	6 mm ²

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90	eClass 9.1	21-04-37-06
eClass 9.0	21-04-37-06		

Osvědčení

Schválení


Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT U REMOTE 16/17 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)

**Nářadí
MULTI-STRIPAX 6-16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Příklad použití**

