SAIBC-M-5S-M12-L-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Vaše periferní zařízení musí by měla být napájena větším výkonem. Díky našemu novému M12 zásuvnému konektoru je více než 250 V a 2 A možné bez problémů. Kompaktní S a T-kódování M12 zásuvných konektorů je navrženo pro přenos až 630 V AC nebo 60 V DC a 12 A.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIBC-M-5S-M12-L-COD
Objednací číslo	2525620000
Verze	Výkonový konektor, M12 konektor samice
GTIN (EAN)	4050118536935
Mnž.	1 ks

SAIBC-M-5S-M12-L-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	39 g

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Cykly zapojování	500	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Jmenovité napětí	63 V	Jmenovitý proud	16 A
Kódování	L	Povrch kontaktu	Pozlacené
Počet pólů	5	Průměr kabelu, max.	13,5 mm
Průměr kabelu, min.	5,8 mm	Připojení stínění	Ano
Rozsah teplot krytu	-40 ... +85 ° C	Stupeň krytí	IP67, přišroubované
Typ připojení	Nalisované připojení	Závažnost znečištění	3

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002062	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9,1	27-44-01-03	eClass 9.0	27-44-01-02

Informace o produktu

Informace o produktu	Skříně, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Osvědčení

ROHS	Shoda

SAIBC-M-5S-M12-L-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres

