kabelové oko, konec svorky
KP-M6/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KP-M6/-10
Objednací číslo	1497880000
Verze	kabelové oko, konec svorky,10 mm²
GTIN (EAN)	4050118307283
Mnž.	100 ks

kabelové oko, konec svorky
KP-M6/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Váha	0,37 g	Čistá hmotnost	3,821 g

Technické údaje

Verze	DIN řada 46235, standardní

Konektory

Délka hřídele (a)	10 mm	Délka připojení (l)	27 mm
Identifikační číslo Cu	6 K	Izolace	není k dispozici
Otvor	M 6	Průřez vodiče	10 mm²
Vnitřní průměr hřídele (d1)	4,4 mm	Vnitřní průměr objímky (d2)	6,4 mm
Vnější průměr hřídele (d3)	6 mm	Šířka příruby (b)	10 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001050	ETIM 6.0	EC001050
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-03	eClass 9,1	27-40-02-03
eClass 9.0	27-40-02-03		

Osvědčení

ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	EPLAN

kabelové oko, konec svorky
KP-M6/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

