

**Testovací nástroje
LAN USB TESTER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Plně izolované plastové kryty našich zkoušeček průchodnosti jsou nárazuvzdorné a nerozbitné, díky čemuž jsou ideální pro každodenní použití i v drsných podmínkách. Vestavěná svítidla usnadňuje rychlé a bezpečné vyhledání vadných kabelů. Výsledky zkoušky průchodnosti mohou být předány vizuálně nebo akusticky.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Typ | LAN USB TESTER |
| Objednací číslo | 9205400000 |
| Verze | Zkoušečka propojení pro datové kabely |
| GTIN (EAN) | 4032248732128 |
| Mnž. | 1 ks |

Testovací nástroje LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

| | | | |
|---------|--------|---------------------|------------|
| Šířka | 135 mm | Šířka (v palcích) | 5,315 inch |
| Výška | 27 mm | Výška (v palcích) | 1,063 inch |
| Hloubka | 65 mm | Hloubka (v palcích) | 2,559 inch |
| Váha | 174 g | Čistá hmotnost | 355 g |

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Měřicí a testovací zařízení

| | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|
| Displej | LED | Délka kabelu při testování, max. | 1 000 m |
| Hmotnost vzdálené skříňky | 30 g | Přívod | 9V baterie |
| Rozměry vzdálené skříňky | 65 x 28 x 27 mm | Stupeň krytí | IP44 |
| Testováno a schváleno dle | EN/ IEC 61010 | Typ připojení | RJ45, USB A, USB B |

Klasifikace

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000495 | ETIM 4.0 | EC000069 |
| ETIM 5.0 | EC000069 | ETIM 6.0 | EC002080 |
| UNSPSC | 41-11-36-37 | eClass 5.1 | 27-20-11-06 |
| eClass 6.2 | 27-20-03-01 | eClass 7.1 | 27-20-03-01 |
| eClass 8.1 | 27-20-03-01 | eClass 9,1 | 27-20-03-90 |
| eClass 9.0 | 27-20-11-08 | | |

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 9 IETH 18/19 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Testovací nástroje
LAN USB TESTER**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Příklad použití**