

## Nářadí multi-stripax 0.75-4<sup>2</sup>SL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- Na pružné a pevné vodiče s izolací ze speciálních materiálů
- Vysoce kvalitní odizolování pro průmyslové aplikace (odpovídá požadavkům leteckého průmyslu)
- Speciálně tvarované odizolovací čepele umožňují odizolování speciálních typů konfigurací izolace a vodiče
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Velmi mnohostranné díky vyměnitelným odizolovacím jednotkám
- Výsledky odizolování přesně opakované vždy znovu a znovu
- Bez poškozování vodiče
- Spolehlivý nástroj s dlouhou životností díky robustnímu designu
- Integrovaná funkce řezání

### Všeobecné objednací údaje

Typ	multi-stripax 0.75-4 <sup>2</sup> SL
Objednací číslo	<a href="#">9203610000</a>
Verze	Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů, Pružné a pevné vodiče s PVC izolací
GTIN (EAN)	4032248563968
Mnž.	1 ks

## Náradí multi-stripax 0.75-4<sup>2</sup>SL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	250 mm	Šířka (v palcích)	9,842 inch
Výška	85 mm	Výška (v palcích)	3,346 inch
Hloubka	40 mm	Hloubka (v palcích)	1,575 inch
Váha	250 g	Čistá hmotnost	519,28 g

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Nástroje k odizolování

Délka odizolování, min.	2 mm	Typ kabelu	Pružné a pevné vodiče s PVC izolací
max. kapacita odřezávání, pevné	2,5 mm <sup>2</sup>	max. kapacita odřezávání, páska	10,2 mm x 4 mm
max. kapacita odřezávání, splétané	6 mm <sup>2</sup>		

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90	eClass 9.1	21-04-37-06
eClass 9.0	21-04-37-06		

### Osvědčení

Schválení



### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Nářadí  
multi-stripax 0.75-4<sup>2</sup>SL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy****Příklad použití**

---

