Leiterplattensteckverbinder - PCV 4/ 4-G-7,62 PE1 - 1745483

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)

Grundgehäuse, Nennstrom: 20 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4046356310789

Technische Daten

Maße

Rastermaß	7,62 mm
Maß a	22,86 mm

Allgemein

Artikelfamilie	PCV 4/..-G
Bemessungsspannung (III/3)	400 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I_N	20 A
Farbe	grün
Polzahl	4

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

Leiterplattensteckverbinder - PCV 4/ 4-G-7,62 PE1 - 1745483

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails

GOST

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com