SAI-4-MF 5P PUR 5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



M12 Verteiler werden in allen möglichen Ausführungen angeboten. Die 4,6 oder 8 M12 Steckplätze sind 4 oder 5 polig. Der Sammelabgang ist wahlweise ausgeführt als Festkabelvariante, Haubenvariante zum Selbstanschließen oder mit M23. Weiterhin gibt es einige besondere Ausführungen. So gibt es 1 zu 1 Verteiler für die freie Wahl der Anschlüsse oder auch Verteiler, die für die Ex Zone 1 zugelassen sind.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1804600000
Typ	SAI-4-MF 5P PUR 5M
Ausführung	Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Haubenversion, 5 m, Ja
GTIN (EAN)	4032248266364
VPE	1 Stück

SAI-4-MF 5P PUR 5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	692 g

Allgemeine Daten

Brandverhalten	V-0	Gehäusebasismaterial	Pocan
Isolationswiderstand	10^9 Ω	Kabellänge	5 m
Kontaktbuchsendurchmesser	M12	Kontaktmaterial	CuZn, unternickelt, vergoldet
Kontaktoberfläche	verzinnt	Leiteraußendurchmesser	-
Steckzyklen	≤ 50	Verschmutzungsgrad	3

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001856	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.0	27-06-91-90	eClass 7.0	27-06-91-90

Zulassungen

Zulassungen

ME25