

## Testovací nástroje MG KIT CA 600

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Multimetry umožňují měření řady proměnných. Každý nástroj standardně umí měřit napětí a odpor a provádět zkoušku průchodnosti a diod.

Navíc mají jednotlivé multimetry další možnosti měření jako jsou proud, kmitočet, kapacitní odpor a teplota.

Digitální multimetry mají výhodu přehledného, snadno čitelného displeje. S těmito nástroji se chyby způsobené nesprávným přepočtem měřicích rozsahů nebo špatným přečtením displeje stávají minulostí.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	MG KIT CA 600
Objednací číslo	<a href="#">9427460000</a>
Verze	Multimetr
GTIN (EAN)	4032248406197
Mnž.	1 ks

**Testovací nástroje  
MG KIT CA 600**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	178 mm	Šířka (v palcích)	7,008 inch
Výška	33 mm	Výška (v palcích)	1,299 inch
Hloubka	70 mm	Hloubka (v palcích)	2,756 inch
Váha	910 g	Čistá hmotnost	1 522,78 g

**Shoda produktu s prostředím**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Technické údaje**

Verze Multimetr + upínací měřicí přístroj

**Měřicí a testovací zařízení**

Frekvenční rozsah, max.	40 kHz	Frekvenční rozsah, min.	10 kHz
Naměřená hodnota teploty, max.	750 °C	Naměřená hodnota teploty, min.	-20 °C
Provozní teplota, max.	50 °C	Provozní teplota, min.	0 °C
Rozsah měření AC napětí	0,2 - 600 V	Rozsah měření DC napětí	0,2 - 600 V
Rozsah měření odporu, max.	2 000 MΩ	Rozsah měření odporu, min.	0,2 MΩ
Změřená hodnota kapacity, min.	20 μF	Změřená hodnota proudu, max.	600 A
Šířka otvoru připínacího nástavce k měření proudu	30 mm		

**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC000069	ETIM 4.0	EC000069
ETIM 5.0	EC000069	ETIM 6.0	EC000069
eClass 5.1	27-20-03-01	eClass 6.2	27-20-03-01
eClass 7.1	27-20-03-01	eClass 8.1	27-20-03-01
eClass 9.1	27-20-03-08	eClass 9.0	27-20-03-01

**Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Testovací nástroje  
MG KIT CA 600**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy**