# HDC - Gehäuse
# HDC 24B TSBU 1M40G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Die HDC-Gehäuse sind dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrisionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit.
Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen.
Durch die Lasermakierung wird eine Identifizierung auf einem Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert.
Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.

## Allgemeine Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Typ | HDC 24B TSBU 1M40G |
| Best.-Nr. | 1902480000 |
| Ausführung | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge: M 40 |
| GTIN (EAN) | 4032248592944 |
| VPE | 1 Stück |

# HDC - Gehäuse
# HDC 24B TSBU 1M40G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|---|---|---|---|
| Länge | 120 mm | Länge (inch) | 4,724 inch |
| Breite | 59 mm | Breite (inch) | 2,323 inch |
| Höhe | 61 mm | Höhe (inch) | 2,402 inch |
| Nettogewicht | 269 g | | |

### Temperaturen

| | |
|---|---|
| Grenztemperatur | -40 °C ... 125 °C |

### Umweltanforderungen

| | |
|---|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

### Abmessungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Breite Gehäuse C | 43 mm | Höhe Gehäuse B | 62,58 mm |
| Kabeleingang | mit Gewinde | Länge Gehäuse | 120 mm |

### Allgemeine Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| EMV Gehäuse | Nein | Gehäusebasismaterial | Aluminiumdruckguss |
| Oberfläche | Pulverlack | Schutzart | IP65 |
| Werkstoff Verriegelungselement | Edelstahl, rostfrei | | |

### Ausführung

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Kabeleingang oben | 0 | Anzahl Kabeleingang seitlich | 1 |
| Ausführung Gehäuse | Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse | Ausführung Verschlusssystem | Querbügel am Unterteil |
| Bauform | Standard | Baugröße | 8 |
| Bügelausführung | Querbügel | Geeignet für ModuPlug® | Nein |
| Gewinde (innen) | M 40 | Größe Kabeleingänge | M 40 |
| Kabeleingang | mit Gewinde | Oberteil/Unterteil/Deckel | Oberteil |
| Typ | Stecker | | |

### Klassifikationen

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000437 | ETIM 4.0 | EC000437 |
| ETIM 5.0 | EC000437 | ETIM 6.0 | EC000437 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 | | |

### Zulassungen

| | |
|---|---|
| Zulassungen | c UL us |
| ROHS | Konform |

Erstellungs-Datum 24. Mai 2019 02:49:52 MESZ

# HDC - Gehäuse
# HDC 24B TSBU 1M40G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Downloads

| | |
|---|---|
| Broschüre/Katalog | CAT 3 HDC 17/18 EN<br>FL FIELDWIRING EN |
| Engineering-Daten | EPLAN, WSCAD |
| Engineering-Daten | STEP |

# HDC - Gehäuse
# HDC 24B TSBU 1M40G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Zeichnungen

