

TBF (prázdná polyesterová skříň) MP TBF 19/15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Polyesterové krabice. Krabice řady TBF jsou vyrobeny z extrémně odolného polyesteru vyztuženého skelnými vlákny. Tyto krabice jsou ideální pro aplikace vyžadující nízkou hmotnost spolu s vysokou odolností proti otřesům. Krabice TBF odolné proti povětrnostním vlivům jsou navrženy pro širokou škálu aplikací. Spolu s rozsáhlou škálou příslušenství poskytují univerzální řešení pro umístění vestavěných členů, jako jsou regulátory, nástroje měření, ventily a jiné vybavení.

Vlastnosti:

- 9 velikostí ve 2 verzích
- víko s nylonovými šrouby
- upevňovací otvory mimo zabezpečenou oblast
- Závit pro připevnění ke svorkovnicové liště a k montážní deskám
- Rozsáhlá řada příslušenství. Společnost Weidmüller může tuto krabici vyrobit podle specifikací zákazníka, vybavený všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

Všeobecné objednací údaje

Typ	MP TBF 19/15
Objednací číslo	9502720000
Verze	TBF (prázdná polyesterová skříň), Montážní deska, Montážní deska, Výška: 134 mm, Šířka: 99 mm, Hloubka: 2 mm, Materiál: Ocelové plechy, galvanizované, Stříbrná
GTIN (EAN)	4032248002139
Mnž.	1 ks

TBF (prázdná polyesterová skříň) MP TBF 19/15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	99 mm	Šířka (v palcích)	3,898 inch
Výška	134 mm	Výška (v palcích)	5,276 inch
Hloubka	2 mm	Hloubka (v palcích)	0,079 inch
Čistá hmotnost	205 g		

Všeobecné informace

Tloušťka materiálu	2 mm	Materiál	Ocelové plechy, galvanizované
--------------------	------	----------	-------------------------------

Všeobecné informace o příslušenství

Materiál	Ocelové plechy, galvanizované	Tloušťka materiálu	2 mm
Typ upevnění	Příšroubováno		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002620
ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.1	27-18-92-90
eClass 9.0	27-40-06-39		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD