

**TBF (prázdná polyesterová skříň)  
MP TBF 37/30****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Polyesterové krabice. Krabice řady TBF jsou vyrobeny z extrémně odolného polyesteru vyztuženého skelnými vlákny. Tyto krabice jsou ideální pro aplikace vyžadující nízkou hmotnost spolu s vysokou odolností proti otřesům. Krabice TBF odolné proti povětrnostním vlivům jsou navrženy pro širokou škálu aplikací. Spolu s rozsáhlou škálou příslušenství poskytují univerzální řešení pro umístění vestavěných členů, jako jsou regulátory, nástroje měření, ventily a jiné vybavení.

Vlastnosti:

- 9 velikostí ve 2 verzích
- víko s nylonovými šrouby
- upevňovací otvory mimo zabezpečenou oblast
- Závit pro připevnění ke svorkovnicové liště a k montážním deskám
- Rozsáhlá řada příslušenství. Společnost Weidmüller může tuto krabici vyrobit podle specifikací zákazníka, vybavený všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | MP TBF 37/30                                                                                                                                                     |
| Objednací číslo | <a href="#">9502740000</a>                                                                                                                                       |
| Verze           | TBF (prázdná polyesterová skříň), Montážní deska, Montážní deska, Výška: 319 mm, Šířka: 249 mm, Hloubka: 2 mm, Materiál: Ocelové plechy, galvanizované, Stříbrná |
| GTIN (EAN)      | 4032248025480                                                                                                                                                    |
| Mnž.            | 1 ks                                                                                                                                                             |

## TBF (prázdná polyesterová skříň) MP TBF 37/30

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                     |             |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Šířka          | 249 mm  | Šířka (v palcích)   | 9,803 inch  |
| Výška          | 319 mm  | Výška (v palcích)   | 12,559 inch |
| Hloubka        | 2 mm    | Hloubka (v palcích) | 0,079 inch  |
| Čistá hmotnost | 1 162 g |                     |             |

### Všeobecné informace

|                    |      |          |                               |
|--------------------|------|----------|-------------------------------|
| Tloušťka materiálu | 2 mm | Materiál | Ocelové plechy, galvanizované |
|--------------------|------|----------|-------------------------------|

### Všeobecné informace o příslušenství

|              |                               |                    |      |
|--------------|-------------------------------|--------------------|------|
| Materiál     | Ocelové plechy, galvanizované | Tloušťka materiálu | 2 mm |
| Typ upevnění | Příšroubováno                 |                    |      |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000318    | ETIM 4.0   | EC002620    |
| ETIM 5.0   | EC002620    | ETIM 6.0   | EC000213    |
| UNSPSC     | 31-16-23-03 | eClass 5.1 | 27-18-92-07 |
| eClass 6.2 | 27-18-92-61 | eClass 7.1 | 27-18-92-61 |
| eClass 8.1 | 27-18-92-61 | eClass 9.1 | 27-18-92-90 |
| eClass 9.0 | 27-40-06-39 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>        |