

**FPC (prázdná polykarbonátová skříň)  
MP FPC 20/30****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Montážní desky, 1,5 mm plech, pozinkované

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | MP FPC 20/30                                                                                                                                                          |
| Objednací číslo | <a href="#">9535930000</a>                                                                                                                                            |
| Verze           | FPC (prázdná polykarbonátová skříň), Montážní deska, Montážní deska, Výška: 200 mm, Šířka: 300 mm, Hloubka: 1.5 mm, Materiál: Ocelové plechy, galvanizované, Stříbrná |
| GTIN (EAN)      | 4032248009657                                                                                                                                                         |
| Mnž.            | 1 ks                                                                                                                                                                  |

## FPC (prázdná polykarbonátová skříň) MP FPC 20/30

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmüller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |        |                     |             |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Šířka          | 300 mm | Šířka (v palcích)   | 11,811 inch |
| Výška          | 200 mm | Výška (v palcích)   | 7,874 inch  |
| Hloubka        | 1,5 mm | Hloubka (v palcích) | 0,059 inch  |
| Čistá hmotnost | 468 g  |                     |             |

### Všeobecné informace

|          |                |                   |               |
|----------|----------------|-------------------|---------------|
| Materiál | Ocelové plechy | Provedení povrchu | galvanizované |
|----------|----------------|-------------------|---------------|

### Všeobecné informace o příslušenství

|              |                |                   |               |
|--------------|----------------|-------------------|---------------|
| Materiál     | Ocelové plechy | Provedení povrchu | galvanizované |
| Typ upevnění | Příšroubováno  |                   |               |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000318    | ETIM 4.0   | EC002620    |
| ETIM 5.0   | EC002620    | ETIM 6.0   | EC000213    |
| UNSPSC     | 31-16-23-03 | eClass 5.1 | 27-18-92-07 |
| eClass 6.2 | 27-18-92-61 | eClass 7.1 | 27-18-92-61 |
| eClass 8.1 | 27-18-92-61 | eClass 9.1 | 27-18-92-90 |
| eClass 9.0 | 27-40-06-39 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>        |
| Technické údaje | <a href="#">STEP</a>                |