SLICER NO 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

- Einfaches, schnelles und präzises Abmanteln aller gängigen Rundkabel von 4 - 37 mm²
- Rändelschraube am Griffende zum Einstellen der Schnitttiefe (Durch Einstellen der Schnitttiefe werden Beschädigungen der Innen-Leiter ausgeschlossen)

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9918100000
Typ	SLICER NO 35
Ausführung	Kabelmesser, feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation
GTIN (EAN)	4032248359318
VPE	1 Stück

SLICER NO 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	150 mm	Gewicht	106,5 g
Nettogewicht	124 g		

maximale Abisolierleistung

Kabeltyp	feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation	Leiterdurchmesser, min.	27 mm
Leiterdurchmesser, max.	37 mm		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000155	ETIM 3.0	EC000155
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 4.1	21-04-06-02
eClass 5.1	21-04-06-02	eClass 6.0	21-04-06-02
eClass 7.0	21-04-91-03		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Kabelmesser für Leiter mit Außendurchmesser 27 - 37mm
Produktbeschreibung	• Arbeitsbereich: 27 - 37 mm Außendurchmesser

Zulassungen

Zulassungen