

**Testovací nástroje  
VT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Hlavní funkcí zkoušečky napětí je zjistit, zda je napětí přítomné. 2-pólová zkoušečka napětí je jediný schválený testovací nástroj, který splňuje požadavky nařízení o ochraně práce.

- s LED displejem
- podle normy VDE
- vysoká síla napěťové špičky
- ta pravá zkoušečka pro každou aplikaci

**Všeobecné objednací údaje**

K dispozici do	1970-01-01
Typ	VT
Objednací číslo	<a href="#">9918950000</a>
Verze	2pólový tester napětí, Ne
GTIN (EAN)	4032248405831
Mnž.	1 ks

## Testovací nástroje VT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	190 mm	Šířka (v palcích)	7,48 inch
Výška	21 mm	Výška (v palcích)	0,827 inch
Hloubka	55 mm	Hloubka (v palcích)	2,165 inch
Váha	115 g	Čistá hmotnost	115 g

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Měřicí a testovací zařízení

Displej	LED	Frekvenční rozsah, max.	65 Hz
Frekvenční rozsah, min.	0 Hz	Jmenovité napětí, max.	690 V AC/DC
Jmenovité napětí, min.	12 V AC/DC	Kategorie rozsahu měření	CAT III 600 V, CAT IV 300 V
Provozní teplota, max.	55 °C	Provozní teplota, min.	-15 °C
Rozsah měření AC napětí	12-690 V	Rozsah měření DC napětí	1000 V
Stupeň krytí	IP64	Testováno a schváleno dle	EN/ IEC 61010, EN 61243-3 2010
Zkouška izolace	5 kV	Zkouška propojení	Ne
Zobrazení AC napětí	12, 50, 120, 230, 400, 690 V	Zobrazení DC napětí	12, 50, 120, 230, 400, 690 V
Špičkový napěťový odpor	5 kV		

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000494	ETIM 4.0	EC000494
ETIM 5.0	EC000494	ETIM 6.0	EC000494
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-03-08
eClass 6.2	27-20-03-08	eClass 7.1	27-20-03-08
eClass 8.1	27-20-03-08	eClass 9,1	27-20-03-08
eClass 9.0	27-20-03-08		

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">9918950000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">Manual</a>

**Testovací nástroje  
VT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy**