Leitermarkierer
SFC 3/30 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Der **SlimFix Clip** kombiniert gleich zwei Vorteile: Sein einzigartiger Verschluss bietet die Sicherheit eines geschlossenen Markierers und die Montagefreundlichkeit eines offenen Markierers. Durch den Clip-Verschluss lassen sich die Markierer auch nach der Leiterinstallation schnell und komfortabel montieren. SlimFix Clip sind geeignet für Leiter und Kabel mit einem Außendurchmesser bis zu 5 mm. Die große Beschriftungsfläche - bis 30 mm - erlaubt lange Zeichenketten. Das Material ist halogenfrei und entspricht der Brandschutzklasse V2.

- Halogenfreies Material
- Brandschutzklasse V2
- Schnelle, werkzeuglose Montage
- Markierer im bewährten MultiCard-Format
- Erhältlich in 12 mm, 21 mm und 30 mm Länge

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1025310000
Typ	SFC 3/30 MC NE WS
Ausführung	Leitermarkierer, MultiCard, 30 x 12.5 mm, Polyamid, Farbe: weiß
GTIN (EAN)	4032248746361
VPE	60 Stück

Leitermarkierer
SFC 3/30 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	30 mm	Breite	12,5 mm
Höhe	11,3 mm	Nettogewicht	1,667 g

Markierungen

Art des Aufdrucks	Neutral	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2
Cadmium	Nein	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	weiß
Halogene	Nein	Isolationsdurchmesser, max.	7 mm
Laserdruckerbeschriftbar	Nein	Leiteranschlussquerschnitt, max.	10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	4 mm²	Leiteraußendurchmesser	3.5 - 7 mm
Materialfarbe nach Widerstandskode	9	Matrixdruckerbeschriftbar	Nein
Plotterbeschriftbar	Ja	PrintJet	Ja
Schriftfeldgröße	30x5 mm	Silikone	Nein
Speed-Marking-Laser	Nein	Stiftbeschriftbar (Sti)	Ja
Thermotransferdruckerbeschriftbar	Nein	Werkstoff	Polyamid

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001530	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	27-14-91-03	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		

Zulassungen

Zulassungen