Leitermarkierer
SFX 11/60 MC NE OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



SlimFix X sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das **SF-Tool** erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern.

- Halogenfreies Material
- Brandschutzklasse V0
- Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik
- Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm² mit Kabelbindern zu befestigen
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1051890000
Typ	SFX 11/60 MC NE OR
Ausführung	Leitermarkierer, MultiCard, 60 x 11 mm, Polyamid 66, Farbe: orange
GTIN (EAN)	4032248790920
VPE	60 Stück

Leitermarkierer
SFX 11/60 MC NE OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	60 mm	Breite	11 mm
Höhe	0,8 mm	Nettogewicht	2,117 g

Markierungen

Art des Aufdrucks	Neutral	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2
Cadmium	< 75 ppm	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	orange
Halogene	Nein	Isolationsdurchmesser, max.	40 mm
Laserdruckerbeschriftbar	Ja	Leiteranschlussquerschnitt, max.	500 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	16 mm²	Leiteraußendurchmesser	7 - 317 mm
Materialfarbe nach Widerstandskode	3	Matrixdruckerbeschriftbar	Nein
Plotterbeschriftbar	Ja	PrintJet	Ja
Schriftfeldgröße	11x44 mm	Silikone	Nein
Speed-Marking-Laser	Ja	Stiftbeschriftbar (Sti)	Ja
Thermotransferdruckerbeschriftbar	Nein	Werkstoff	Polyamid 66

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001288	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		