# SwitchMark
# SM 27/18 MC NE GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgebrachten Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic oder MC-Mobilo lassen sich individuelle Schilder erstellen.

- Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung
- Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich
- Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Gravierersatz
- Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM
- Halter sind einsetzbar für Drucktaster Ø 22 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

## Allgemeine Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Typ | SM 27/18 MC NE GE |
| Best.-Nr. | 1131850000 |
| Ausführung | SwitchMark, Gerätemarkierer, 18 x 27 mm, Halter SwitchMark, gelb |
| GTIN (EAN) | 4032248912438 |
| VPE | 80 Stück |
| kompatibler Drucker | 1324380000 |

# SwitchMark
# SM 27/18 MC NE GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|---|---|---|---|
| Breite | 27 mm | Breite (inch) | 1,063 inch |
| Höhe | 18 mm | Höhe (inch) | 0,709 inch |
| Tiefe | 1 mm | Tiefe (inch) | 0,039 inch |
| Nettogewicht | 1,41 g | | |

### Allgemeine Angaben

| | | | |
|---|---|---|---|
| Applikation / Hersteller | Halter SwitchMark | Breite | 27 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2 | Einsatztemperaturbereich | -40…100 °C |
| Farbe | gelb | Halogene | Nein |
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 4 | Werkstoff | Polyamid 66 |

### Klassifikationen

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001288 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001288 | ETIM 6.0 | EC001288 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-37-12-25 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 | | |

### Zulassungen

| | |
|---|---|
| ROHS | Konform |

### Downloads

| | |
|---|---|
| Engineering-Daten | EPLAN, WSCAD |
| Engineering-Daten | STEP |
| Software | M-Print PRO configuration file |

**SwitchMark**
**SM 27/18 MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Zeichnungen

