100V-Druckkammer-LS IP66, 25 W

Art.Nr.: IT-35

Wetterfester Druckkammerlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik
- Wetterfest und IP66-geprüft
- Geschützt gegen starkes Strahlwasser
- Universell einsetzbar für den Innen- und Außenbereich
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Edelstahl-Montagebügel und -Schrauben
- 5-stufiger Leistungsumschalter

ABS Wetter

Technische Daten

Belastbarkeit	25/20/15/10/5 W_{RMS}
Frequenzbereich	250-10000 Hz
Mittl. Schalldruck (1 W/m)	108 dB
Abstrahlwinkel (hor./vert.)	110°/52°
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	300x180x315 mm
Gewicht	2,5 kg
Besonderheit	IP66, Kunststoff
Ersatzschwingspule	IT-230/VC


IT-35
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
120
100
80
60
40
HORIZ0NTAL
500Hz
1kHz
4kHz
10kHz


IT-35
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
120
100
80
60
40
VERTICAL
500Hz
1kHz
4kHz
10kHz