Leitermarkierer
TM 204/30 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Das Sortiment der **TM-Hülsen** ist umfangreich und lässt einen universellen Einsatz zu. Vom dünnen Leiter bis zum Kabel mit großem Außendurchmesser deckt es einen breiten Applikationsbereich ab. Das Sortiment bietet besten Schutz der beschrifteten Einsteckschilder vor Außeneinflüssen. TM-Hülsen sind flexibel bei der Montage. Es gibt sie in fünf verschiedenen Längen (12, 15, 18, 20, 30 mm) und elf Größen - Ein Schildtyp für alle Hülsen.

- Optimaler Schutz der beschrifteten Einsteckschilder
- Großer Einsatzbereich für Leiter und Kabel
- Eine Schildtype für alle Querschnitte
- **TMX 30** montierbar mit Kabelbinder (Breite 4,6mm)

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1874780000
Typ	TM 204/30 V0
Ausführung	Leitermarkierer, 30 x 9 mm, PVC, Farbe: transparent, Leiteraußendurchmesser: 6 - 10 mm
GTIN (EAN)	4032248464562
VPE	200 Stück

Leitermarkierer
TM 204/30 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	30 mm	Breite	9 mm
Nettogewicht	1,4 g		

Markierungen

Art des Aufdrucks	Neutral	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0
Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-50 °C
Farbe	transparent	Leiteranschlussquerschnitt, max.	16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	6 mm²	Leiteraußendurchmesser	6 - 10 mm
Stiftbeschriftbar (Sti)	Nein	Werkstoff	PVC

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001530	ETIM 3.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 4.1	24-19-02-19
eClass 5.1	27-14-91-03	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		

Zulassungen

Zulassungen