# Leitermarkierer
# SF 5/12 MC NE BL V2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



**SlimFix** sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0/V2. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern.

- Halogenfreies Material
- Brandschutzklasse V0/V2
- Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik
- Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm² mit Kabelbindern zu befestigen
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

## Allgemeine Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Best.-Nr. | 1919630000 |
| Typ | SF 5/12 MC NE BL V2 |
| Ausführung | Leitermarkierer, MultiCard, 12 x 7.4 mm, Polyamid 66, Farbe: blau |
| GTIN (EAN) | 4032248556052 |
| VPE | 160 Stück |

# Leitermarkierer
# SF 5/12 MC NE BL V2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|---|---|---|---|
| Länge | 12 mm | Breite | 7,4 mm |
| Höhe | 8 mm | Nettogewicht | 0,769 g |

### Markierungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Art des Aufdrucks | Neutral | Brennbarkeitsklasse nach UL94 | V-2 |
| Cadmium | Nein | Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C | Farbe | blau |
| Halogene | Nein | Isolationsdurchmesser, max. | 5,8 mm |
| Laserdruckerbeschriftbar | Nein | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 6 mm² |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 4 mm² | Leiteraußendurchmesser | 4.7 - 7.4 mm |
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 6 | Matrixdruckerbeschriftbar | Nein |
| Plotterbeschriftbar | Ja | PrintJet | Ja |
| Schriftfeldgröße | 12x7,4 mm | Silikone | Nein |
| Speed-Marking-Laser | Ja | Stiftbeschriftbar (Sti) | Ja |
| Thermotransferdruckerbeschriftbar | Nein | Werkstoff | Polyamid 66 |

### Klassifikationen

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 2.0 | EC001530 | ETIM 3.0 | EC001530 |
| UNSPSC | 44-12-17-08 | eClass 4.1 | 24-19-02-19 |
| eClass 5.1 | 27-14-91-03 | eClass 6.0 | 27-14-91-03 |
| eClass 7.0 | 27-14-91-03 | | |

### Produkthinweise

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | SlimFix aus V2- Material sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Der SF V2 aus halogenfreiem Material hat gute mechanische- und Bedruckseigenschaften. Empfohlene Schriftart mit dem PrintJet ist Arial. Das SF- Tool erlaubt eine einfache Montage.<br>• halogenfreies Material<br>• Brandschutzklasse V2<br>• SFX montierbar mit Kabelbinder (Breite 3,6mm) |

### Zulassungen

Zulassungen