HyCell HS9 LED

LED-Handstrahler mit 9 LEDs

Features

- Praktischer LED-Handstrahler für den täglichen Gebrauch in Werkstatt, Garage, Haus, Garten, beim Camping etc.
- Leichtes und handliches Kunststoffgehäuse
- Betrieb mit 4x Alkaline Mono D Batterien oder 1x Alkaline 6V-Block 4R25 möglich (nicht inklusive)
- Fokussierter Lichtstrahl durch facettierten Reflektor mit 9 weißen LEDs
- Leuchtweite: ca. 100m
- Helligkeit: 70 Lumen
- Leuchtdauer: ca. 150 Stunden
- Verpackt im wertigen und ansprechenden Hängeblister

Artikelnummer:	1600-0029
Lieferumfang:	Handscheinwerfer
Zolltarifnummer:	85131000000
Verpackungseinheit:	4 (490 × 130 × 272 mm)

4 013674 019335

Spezifikationen

Stromversorgung	4× Mono D / LR20 | 1× 4R25
Farbe	schwarz
Verpackung	Blister

*Garantiebedingungen unter https://www.ansmann.de/garantiebedingungen