Einsteckstreifen - ESL 44X 7 - 0808244

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Abbildung zeigt die Variante ESL 29 x 8

Einsteckstreifen, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, Plotter, perforiert, Montageart: Einschieben, Schriftfeldgröße: 44 x 7 mm

Produkteigenschaften

- Einsteckschilder für Kunststoff-Kabelmarker

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918171537

Technische Daten

Maße

Länge (b)	44 mm
Breite (a)	7 mm

Umgebungsbedingungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C

Allgemein

Hinweis	Druckbild kann je nach Laserdrucker variieren
Farbe	weiß
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei
Material	Polyesterfolie
Anzahl der Einzelschilder	136
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	4

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27141137
eCl@ss 5.1	27141137

Einsteckstreifen - ESL 44X 7 - 0808244

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com