Kombihammer

HR2811FT

800 W • SDS-PLUS • 28 mm • 2,9 J

Kombihammer mit Schnellwechselfutter

Ein leistungsfähiger Kombihammer für SDS-PLUS Einsteckwerkzeuge. Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Motorleistung 800 W, die Drehzahl kann zwischen 0 und 1.100 min^{-1} eingestellt werden. Einzelschlagstärke: 2,9 J, optimaler Bohrbereich: 8-20 mm in Beton, max. Bohrleistung: 28 mm in Beton.



AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Technische Details

Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 min^{-1}
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 4500 min^{-1}
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Beton	28 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Idealer Bohrbereich (Beton)	6 - 20 mm
Einzelschlagstärke	2,9 J
Bohrleistung Bohrkrone	80 mm
Passend für SDS-PLUS	✓
Länge des Netzkabels	4,0 m
Schallleistungspegel (L_{WA})	102 dB(A)
Schalldruckpegel (L_{pA})	94 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Meisseln	15,5 m/s^2
Gewicht ohne Kabel	3,4 kg

Spezifikationen

- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme und Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer
- Vibrationsdämpfender Griff ermöglicht eine komfortable Bedienung
- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Mit LED-Licht

EAN 0088381083898

Link zur Produktseite - www.makita.de

Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

158057-6
Seitengriff 36



194079-2
Schnellwechselfutter 13mm



194080-7
Schnellwechselfutter SDS-PLUS



324219-0
Tiefenanschlag

824789-4
Transportkoffer Kunststoff



Optionales Zubehör

158057-6
Seitengriff 36



192349-3
Absaugadapter



193472-7
Absaug-Set



194079-2
Schnellwechselfutter 13mm



194080-7
Schnellwechselfutter SDS-PLUS



198362-9
Staubschutzset



324219-0
Tiefenanschlag

417724-5
Kofferverschluss



821550-0
MAKPAC Gr. 2



824789-4
Transportkoffer Kunststoff



Service

Bedienungsanleitung PDF

Explosionszeichnung PDF