Sicherungsreihenklemme - UK 6,3-HESI - 3004171

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Sicherungsklemme für G-Sicherungseinsatz, Querschnitt: 0,5 - 16 mm², AWG: 26 - 8, Breite: 10,2 mm, Farbe: schwarz

Produkteigenschaften

- Varianten mit Leuchtanzeige
- Großflächig beschriftbar
- Sicherungshebel arretiert in Endstellung

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918090685

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Farbe	schwarz
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2

Allgemein

Sicherung	G / 6,3 x 32
Art der Sicherung	Glas
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-3
Nennstrom I_N	10 A
Nennspannung U_N	500 V (als Sicherungsklemme)
Offene Seitenwand	nein
Prüfspezifikation Berührschutz	DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
Handrückensicherheit	garantiert
Fingersicherheit	garantiert
Ergebnis Prüfung Schwingen, Breitbandrauschen	Prüfung bestanden

Sicherungsreihenklemme - UK 6,3-HESI - 3004171

Technische Daten

Allgemein

Ergebnis Schockprüfung	Prüfung bestanden

Maße

Breite	10,2 mm
Länge	79 mm
Höhe NS 35/7,5	60,5 mm
Höhe NS 35/15	68 mm
Höhe NS 32	65 mm

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,5 mm²
Leiterquerschnitt starr max	16 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	16 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	20
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	6
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	10 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	10 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	4 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	4 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	0,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	4 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	6 mm²
Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke starr max	10 mm²
Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke flexibel max.	10 mm²
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	12 mm
Lehrdorn	B 6
Schraubengewinde	M4
Anzugsdrehmoment min	1,2 Nm
Anzugsdrehmoment max	1,5 Nm

Sicherungsreihenklemme - UK 6,3-HESI - 3004171

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141116
eCl@ss 4.1	27141116
eCl@ss 5.0	27141116
eCl@ss 5.1	27141116
eCl@ss 6.0	27141116
eCl@ss 7.0	27141116
eCl@ss 8.0	27141116

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000899
ETIM 4.0	EC000899
ETIM 5.0	EC000899

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

CSA / UL Recognized / GOST / LR / GL / BV / ABS / PRS / GOST / BV /

Approbationsdetails

CSA

Nennspannung UN	600 V
Nennstrom IN	25 A
mm²/AWG/kcmil	26-8

UL Recognized

Nennspannung UN	600 V
Nennstrom IN	10 A
mm²/AWG/kcmil	26-8

Sicherungsreihenklemme - UK 6,3-HESI - 3004171

Approbationen

GOST

LR

GL

Nennspannung UN	
Nennstrom IN	
mm²/AWG/kcmil	

BV

ABS

Nennspannung UN	600 V
Nennstrom IN	25 A
mm²/AWG/kcmil	26-8

PRS

Zubehör

Brücke

VS - 3004207



Sicherungsreihenklemme - UK 6,3-HESI - 3004171

Zubehör

EB 2-10 - 0203153



EB 10-10 - 0203137



Klemmenmarker unbeschriftet

SBS10:UNBEDRUCKT - 1007248



ZB 10:UNBEDRUCKT - 1053001



UC-TM 10 - 0818069



Sicherungsreihenklemme - UK 6,3-HESI - 3004171

Zubehör

UCT-TM 10 - 0829142



Schraubwerkzeug

SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066



Tragschiene

NS 32 PERF 2000MM - 1201002



NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Sicherungsreihenklemme - UK 6,3-HESI - 3004171

Zubehör

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Sicherungsreihenklemme - UK 6,3-HESI - 3004171

Zubehör

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Sicherungsreihenklemme - UK 6,3-HESI - 3004171

Zubehör

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



Sicherungsreihenklemme - UK 6,3-HESI - 3004171

Zubehör

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Klemmenmarker beschriftet

ZB 10 CUS - 0824941



UC-TM 10 CUS - 0824605



UCT-TM 10 CUS - 0829623



Endhalter

CLIPFIX 35 - 3022218



Sicherungsreihenklemme - UK 6,3-HESI - 3004171

Zubehör

CLIPFIX 35-5 - 3022276



E/NS 35 N - 0800886



E/UK - 1201442



E/UK 1 - 1201413



Zeichnungen

Schaltplan



Sicherungsreihenklemme - UK 6,3-HESI - 3004171

Schaltplan



1 = Feste Brücke2 = Einlegebrücke

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com