Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSILA 250 (5X20) - 3005170

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Abbildung zeigt die Variante UK 10-DREHSI (5x20)

Sicherungsklemme für G-Sicherungseinsatz, Querschnitt: 0,5 - 16 mm², AWG: 24 - 6, Breite: 12 mm, Farbe: schwarz

Produkteigenschaften

- Brückbar mit der festen Brücke FBI ...

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918091118

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Farbe	schwarz
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2

Allgemein

Sicherung	G / 5 x 20
Art der Sicherung	Glas
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-3
Nennstrom I_N	10 A
Nennspannung U_N	500 V
Nennspannung U_N	800 V (als Trennklemme)
Spannungsbereich Leuchtanzeige	110 V AC/DC ... 250 V AC/DC
Strombereich Leuchtanzeige	0,5 mA ... 1,1 mA
Offene Seitenwand	nein

Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSILA 250 (5X20) - 3005170

Technische Daten

Maße

Breite	12 mm
Länge	62 mm
Höhe NS 35/7,5	57,2 mm
Höhe NS 35/15	64,7 mm
Höhe NS 32	62,1 mm

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,5 mm²
Leiterquerschnitt starr max	16 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	16 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	20
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	6
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	10 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	10 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	4 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	4 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	0,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	4 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	10 mm²
Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke starr max	10 mm²
Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke flexibel max.	10 mm²
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	11 mm
Lehrdorn	B 6
Schraubengewinde	M4
Anzugsdrehmoment min	1,5 Nm
Anzugsdrehmoment max	1,8 Nm

Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSILA 250 (5X20) - 3005170

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141116
eCl@ss 4.1	27141116
eCl@ss 5.0	27141116
eCl@ss 5.1	27141116
eCl@ss 6.0	27141116
eCl@ss 7.0	27141116
eCl@ss 8.0	27141116

ETIM

ETIM 2.0	EC000899
ETIM 3.0	EC000899
ETIM 4.0	EC000899
ETIM 5.0	EC000899

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121411
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121411

Approbationen

UL Recognized / KEMA-KEUR / GOST / CCA / IECEE CB Scheme / GOST /

Approbationsdetails

UL Recognized

Nennspannung UN	300 V
Nennstrom IN	20 A
mm²/AWG/kcmil	24-6

KEMA-KEUR

Nennspannung UN	800 V
Nennstrom IN	10 A

Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSILA 250 (5X20) - 3005170

Approbationen

mm²/AWG/kcmil	0.5-16

GOST

CCA

IECEE CB Scheme

Nennspannung UN	800 V
Nennstrom IN	10 A
mm²/AWG/kcmil	0.5-16

Zubehör

Schraubwerkzeug

SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066



Brücke

FBI 10-12 - 0203454



Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSILA 250 (5X20) - 3005170

Zubehör

FBI 2-12 - 0200075



EB 10-12 - 3006137



Tragschiene

NS 32 PERF 2000MM - 1201002



NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSILA 250 (5X20) - 3005170

Zubehör

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSILA 250 (5X20) - 3005170

Zubehör

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSILA 250 (5X20) - 3005170

Zubehör

NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSILA 250 (5X20) - 3005170

Zubehör

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Klemmenmarker unbeschriftet

ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



UC-TM 6 - 0818085



Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSILA 250 (5X20) - 3005170

Zubehör

UCT-TM 6 - 0828736



Klemmenmarker beschriftet

ZB 6 CUS - 0824992



UC-TM 6 CUS - 0824589



UCT-TM 6 CUS - 0829602



Endhalter

CLIPFIX 35 - 3022218



Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSILA 250 (5X20) - 3005170

Zubehör

CLIPFIX 35-5 - 3022276



E/NS 35 N - 0800886



E/UK - 1201442



E/UK 1 - 1201413



Prüfsteckerbuchse

PSBJ 4/15/6 FARBLOS - 0303419



Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSILA 250 (5X20) - 3005170

Zubehör

PSBJ 4/15/6 WH - 0303312



PSBJ 4/15/6 RD - 0303325



PSBJ 4/15/6 BU - 0303354



PSBJ 4/15/6 YE - 0303367



PSBJ 4/15/6 GN - 0303370



Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSILA 250 (5X20) - 3005170

Zubehör

PSBJ 4/15/6 VT - 0303383



PSBJ 4/15/6 GY - 0303396



PSBJ 4/15/6 BK - 0303406



PSB 4/7/6 - 0303299



Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com