Trennklemme - UKK 5-TG - 3007042

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Trennklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Nennstrom: 26 A, Nennspannung: 400 V, Länge: 80 mm, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Produkteigenschaften

- Baubreite nur 6,2 mm

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918091491

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	2
Anzahl der Anschlüsse	4
Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2

Allgemein

Belastungsstrom maximal	26 A (bei 4 mm² Leiterquerschnitt)
Belastungsstrom maximal	16 A (bei 4 mm² Leiterquerschnitt. In Verbindung mit Stecker ST-T)
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
Nennstrom I_N	26 A
Nennspannung U_N	400 V
Offene Seitenwand	nein

Maße

Breite	6,2 mm
Länge	80 mm
Höhe NS 35/7,5	68,5 mm

Trennklemme - UKK 5-TG - 3007042

Technische Daten

Maße

Höhe NS 35/15	76 mm
Höhe NS 32	73 mm

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	4 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,25 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	2,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,2 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	1,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,2 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	1,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	1,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	2,5 mm²
Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke starr max	4 mm²
Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke flexibel max.	4 mm²
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Lehrdorn	A4
Schraubengewinde	M3
Anzugsdrehmoment min	0,6 Nm
Anzugsdrehmoment max	0,8 Nm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141118
eCl@ss 4.1	27141118
eCl@ss 5.0	27141118

Trennklemme - UKK 5-TG - 3007042

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27141118
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / PRS / cULus Recognized /

Approbationsdetails

CSA

Nennspannung UN	300 V
Nennstrom IN	15 A
mm²/AWG/kcmil	28-12

UL Recognized

Nennspannung UN	300 V
Nennstrom IN	25 A
mm²/AWG/kcmil	26-12

cUL Recognized

Trennklemme - UKK 5-TG - 3007042

Approbationen

Nennspannung UN	300 V
Nennstrom IN	25 A
mm²/AWG/kcmil	26-12

PRS

cULus Recognized

Zubehör

Klemmenmarker unbeschriftet

SBS 6:UNBEDRUCKT - 1007222



ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



UC-TM 6 - 0818085



UCT-TM 6 - 0828736



Trennklemme - UKK 5-TG - 3007042

Zubehör

Sicherung

ST-SI-UK 4 - 0921011



ST-SILED 12-UK 4 - 0921024



ST-SILED 24-UK 4 - 0921037



ST-SILED 60-UK 4 - 0921040



ST-SILA250-UK 4 - 0921053



Bauelementestecker

Trennklemme - UKK 5-TG - 3007042

Zubehör

ST-BE - 2802316



ST-BE-LA 24 - 2802374



ST-BE-LA230 - 2802387



ST-1N4007 - 2802329



ST-BE-VP - 2802332



ST-B250C1500 - 2802345



Trennklemme - UKK 5-TG - 3007042

Zubehör

Stecker

ST-K 4 - 5025462



Isolierhülse

IS-K 4 - 1302338



ISSBI 10- 6 - 0301505



Brücke

FBI 10- 6 - 0203250



FBI 100- 6 - 0201650



Trennklemme - UKK 5-TG - 3007042

Zubehör

FBI 20- 6 - 0201867



EB 2- 6 - 0201155



EB 3- 6 - 0201142



EB 10- 6 - 0201139



Tragschiene

NS 32 PERF 2000MM - 1201002



Trennklemme - UKK 5-TG - 3007042

Zubehör

NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Trennklemme - UKK 5-TG - 3007042

Zubehör

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Trennklemme - UKK 5-TG - 3007042

Zubehör

NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



Trennklemme - UKK 5-TG - 3007042

Zubehör

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Klemmenmarker beschriftet

ZB 6 CUS - 0824992



UC-TM 6 CUS - 0824589



Trennklemme - UKK 5-TG - 3007042

Zubehör

UCT-TM 6 CUS - 0829602



Endhalter

CLIPFIX 35 - 3022218



CLIPFIX 35-5 - 3022276



E/NS 35 N - 0800886



E/UK - 1201442



Trennklemme - UKK 5-TG - 3007042

Zubehör

E/UK 1 - 1201413



Zeichnungen

Schaltplan



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com