Durchgangsklemme - VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 0852067

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Flachsteckanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG :24- 14, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918197599

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	4
Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2

Allgemein

Belastungsstrom maximal	32 A (bei 4 mm² Leiterquerschnitt)
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Nennstrom I_N	24 A
Nennspannung U_N	800 V
Offene Seitenwand	ja

Maße

Breite	6,2 mm
Länge	72 mm
Höhe NS 35/7,5	39,5 mm
Höhe NS 35/15	47 mm
Deckelbreite	2,2 mm

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm

Durchgangsklemme - VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 0852067

Technische Daten

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment min	0,6 Nm
Anzugsdrehmoment max	0,8 Nm
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm²
Wert	0,25 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	4 mm²
Wert	4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,25 mm²
Wert	0,25 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	2,5 mm²
Wert	2,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,2 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	1,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,2 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	1,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm²
Wert	0,25 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	1 mm²
Wert	1 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm²
Wert	0,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	1,5 mm²
Wert	1,5 mm²
Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke starr max	2,5 mm²
Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke flexibel max.	2,5 mm²

Anschlussdaten

Anschlussart	Flachsteckanschluss

Klassifikationen

eCl@ss

Durchgangsklemme - VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 0852067

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141120
eCl@ss 4.1	27141120
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

UL Recognized / CSA /

Approbationsdetails

UL Recognized

Usegroups	**B**	**C**
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	20 A	20 A
mm²/AWG/kcmil	30-10	30-10

CSA

Usegroups	**B**	**C**	**D**
Nennspannung UN	300 V	300 V	600 V
Nennstrom IN	20 A	20 A	5 A
mm²/AWG/kcmil	30-10	30-10	30-10

Durchgangsklemme - VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 0852067

Zubehör

Abschlussdeckel

D/TP-VBS - 0851026



Klemmenmarker unbeschriftet

SBS 6:UNBEDRUCKT - 1007222



ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



UC-TM 6 - 0818085



UCT-TM 6 - 0828736



Schraubwerkzeug

Durchgangsklemme - VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 0852067

Zubehör

SZS 0,6X3,5 - 1205053



Brücke

EB 2- 6 - 0201155



EB 3- 6 - 0201142



EB 10- 6 - 0201139



Tragschiene

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Durchgangsklemme - VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 0852067

Zubehör

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Durchgangsklemme - VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 0852067

Zubehör

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Durchgangsklemme - VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 0852067

Zubehör

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



Durchgangsklemme - VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 0852067

Zubehör

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Klemmenmarker beschriftet

ZB 6 CUS - 0824992



UC-TM 6 CUS - 0824589



UCT-TM 6 CUS - 0829602



Endhalter

CLIPFIX 35 - 3022218



Durchgangsklemme - VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 0852067

Zubehör

CLIPFIX 35-5 - 3022276



E/NS 35 N - 0800886



Zeichnungen

Durchgangsklemme - VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 0852067

Schaltplan



1 = Deckel mit Abteilungstrennplatte2 = Einlegebrücke

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com