


Propojovací prvky H1,5/14 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Typ | H1,5/14 R |
| Objednací číslo | 0463100000 |
| Verze | vodič a dutinka, izolované, 10 mm, 8 mm, Červená |
| GTIN (EAN) | 4008190065089 |
| Mnž. | 500 ks |
| Balení | volné |

Propojovací prvky H1,5/14 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

| | | | |
|----------------|---------|-------------------|------------|
| Šířka | 14 mm | Šířka (v palcích) | 0,551 inch |
| Čistá hmotnost | 0,108 g | | |

Technické údaje

| | |
|-------|-----------|
| Verze | izolované |
|-------|-----------|

Kabelové koncovky

| | | | |
|------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|
| Barevný kód | Weidmüller | Délka odizolování | 10 mm |
| Délka povrchu kontaktu (L2) | 8 mm | L1 v mm | 14 mm |
| Průměr objímky (D2) | 3,5 mm | Průměr povrchu kontaktu (D1) | 1,7 mm |
| Průřez propojení AWG, max. | AWG 16 | Průřez vodiče | 1,5 mm ² |
| Tloušťka kovové objímky (S1) | 0,15 mm | Tloušťka plastové objímky (S2) | 0,25 mm |
| Vojenské určení | T 20A 004 A | | |

Klasifikace

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000005 | ETIM 4.0 | EC000005 |
| ETIM 5.0 | EC000005 | ETIM 6.0 | EC000005 |
| UNSPSC | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-02-01 | | |

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

| | |
|-----------------|--|
| Brožura/Katalog | CAT 6 TOOLS 15/16 EN |
| Technické údaje | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| Technické údaje | STEP |

Datový list**Propojovací prvky
H1,5/14 R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Podobné ilustraci**