Auszug aus dem Online-Katalog

URELG 3-PMTK

Artikelnummer: 2820709

Abbildung zeigt verschiedenpolige Varianten



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2820709

Grundklemmenblöcke mit beidseitigem Prüfabgriff und Messertrennung für NS 32 und NS 35/7,5-Tragschiene, mit Abschlussdeckel, für Stecker ST-REL..., ST-OV... und ST-OE..., 3-polig

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 01.01.2003

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4 017918 076832
Verkaufsgruppe	G004
VPE	10 stk.
Zolltarif	85369010
Katalogseitenangabe	Seite 95 (IF-2005)

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	3
Nennspannung U_N	400 V (Spannung wird durch den Koppelstecker bestimmt.)

Nennstrom I_N	16 A (Strom wird durch den Koppelstecker bestimmt.)
Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Breite	20,8 mm
Höhe	86,5 mm
Tiefe	109,5 mm

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	4 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	7 mm
Schraubengewinde	M3

Approbationen

Approbationen: CSA, CUL, DNV, GOST, UL

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Brücken		
2820916	DB 50- 90 BK	Drahtbrücke, Farbe: schwarz
2821180	DB 50- 90 BU	Drahtbrücke, Farbe: blau
2820929	DB 50- 90 GY	Drahtbrücke, Farbe: grau
2961066	KB RELG 2	Feste Brücke für Querbrücken, mit Schraube, 2-polig
2961079	KB RELG 3	Feste Brücke für Querbrücken, mit Schraube, 3-polig
2961082	KB RELG 4	Feste Brücke für Querbrücken, mit Schraube, 4-polig
2961095	KB RELG 7	Feste Brücke für Querbrücken, mit Schraube, 7-polig

Montage

1201442	E/UK	Endhalter, zur Montage auf Tragschiene NS 32 oder NS 35/7,5
0201595	FB-150 METER	Querverbindungsschiene, für feste Brückung gleicher Ein- oder Ausgänge, aus Cu, vernickelt, 1 m lang
3004207	VS	Verbindungsstift, Länge: 1000 mm, Farbe: grau
2303608	ZSR	Zwischenstück, aus Metall, für Abzweige von FB-150, mit Schraube und Druckscheibe

Stecker/Adapter

0201647	RPS	Reduzierstecker, Farbe: grau

Zeichnungen

Maßzeichnung



Schemazeichnung



1-3 = Feste Brücke,
Querverbindungsschiene, Zwischenstück



1 = Koppelstecker
2 = Codierung
3 = Deckel
4 = Grundklemmenblock

Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten