Grundklemme - URELG 3-PMTK - 2820709

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Abbildung zeigt
verschiedenpolige Varianten

Grundklemmenblöcke mit beidseitigem Prüfabgriff und Messertrennung für NS 32 und NS 35/7,5-Tragschiene, mit Abschlussdeckel, für Stecker ST-REL..., ST-OV... und ST-OE..., 3-polig

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918076832

Technische Daten

Maße

Breite	20,8 mm
Höhe	86,5 mm
Tiefe	109,5 mm

Allgemein

Polzahl	3
Nennspannung U_N	400 V (Spannung wird durch den Koppelstecker bestimmt.)
Nennstrom I_N	16 A (Strom wird durch den Koppelstecker bestimmt.)
Farbe	grau
Isolierstoff	PA

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	4 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	7 mm
Schraubengewinde	M3

Klassifikationen

eCl@ss

Grundklemme - URELG 3-PMTK - 2820709

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141127
eCl@ss 4.1	27141127
eCl@ss 5.0	27371603
eCl@ss 5.1	27371603
eCl@ss 6.0	27371603
eCl@ss 7.0	27371603
eCl@ss 8.0	27371603

ETIM

ETIM 2.0	EC001456
ETIM 3.0	EC001456
ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC001456

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / GOST / DNV / cULus Recognized /

Approbationsdetails

CSA

Nennspannung UN	300 V
Nennstrom IN	11 A
mm²/AWG/kcmil	28-12

UL Recognized

Nennspannung UN	300 V
Nennstrom IN	10 A
mm²/AWG/kcmil	30-12

Grundklemme - URELG 3-PMTK - 2820709

Approbationen

cUL Recognized

Nennspannung UN	300 V
Nennstrom IN	10 A
mm²/AWG/kcmil	30-12

GOST

DNV

cULus Recognized

Zubehör

Endhalter

E/UK - 1201442



Brücke

FB-150 METER - 0201595



Grundklemme - URELG 3-PMTK - 2820709

Zubehör

VS - 3004207



DB 50- 90 BU - 2821180



DB 50- 90 BK - 2820916



DB 50- 90 GY - 2820929



KB RELG 7 - 2961095



KB RELG 4 - 2961082



Grundklemme - URELG 3-PMTK - 2820709

Zubehör

KB RELG 3 - 2961079



KB RELG 2 - 2961066



Montagematerial

ZSR - 2303608



Prüfstecker

RPS - 0201647



Zeichnungen

Grundklemme - URELG 3-PMTK - 2820709

Maßzeichnung



Schemazeichnung



1 - 3

1-3 = Feste Brücke, Querverbindungsschiene, Zwischenstück

Grundklemme - URELG 3-PMTK - 2820709

Schemazeichnung



1 = Koppelstecker2 = Kodierung3 = Deckel4 = Grundklemmenblock

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com