

**CableLine  
CLI R 02-3 GE/SW 9****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Široký sortiment produktů na značení vodičů a kabelů od společnosti Weidmüller poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem. Mezi produkty této řady patří systémy kombinací jednotlivých štítků, průhledných pouzder, smršťovacích spojek a značek, které mohou být připevněny vázacím páskem.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Typ             | CLI R 02-3 GE/SW 9                                         |
| Objednací číslo | <a href="#">0560001528</a>                                 |
| Verze           | CableLine, Montážní šablona, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá |
| GTIN (EAN)      | 4008190141516                                              |
| Mnž.            | 10 ks                                                      |

## CableLine CLI R 02-3 GE/SW 9

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |        |                     |            |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Šířka          | 3,4 mm | Šířka (v palcích)   | 0,134 inch |
| Výška          | 3 mm   | Výška (v palcích)   | 0,118 inch |
| Hloubka        | 4 mm   | Hloubka (v palcích) | 0,157 inch |
| Čistá hmotnost | 1,36 g |                     |            |

### Obecné údaje

|                         |                        |                                   |                |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Barevný                 | Žlutá                  | Barva materiálu podle kódu odporu | 4              |
| Barva tisku             | Černá                  | Doporučená odvětví                | Proces, Stroje |
| Halogen                 | Ano                    | Klasifikace hořlavosti UL 94      | V-0            |
| Materiál                | PVC, měkké, bez kadmia | Metoda tisku                      | horká ražba    |
| Orientace tisku         | vodorovný              | Počet na jádro                    | 25             |
| Rozsah provozní teploty | -30...80 °C            | Tisk                              | 9              |
| Tištěné znaky           | Číslo                  | Typ tisku                         | Standardně     |
| Verze                   | MultiPack              | Šířka                             | 3,4 mm         |

### Označení vodičů a kabelů

|                           |                     |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Halogen                   | Ano                 | Průřez vodiče, max.       | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, min.       | 0,2 mm <sup>2</sup> | Vnější prům. vodiče       | 1,3 - 3 mm          |
| Vnější prům. vodiče, max. | 3 mm                | Vnější prům. vodiče, min. | 1,3 mm              |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.1 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.0 | 27-40-04-01 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                           |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Oznámení o změně produktu | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |
| Technické údaje           | <a href="#">WSCAD</a>                                                |