Leiterplatten-Anschlussklemme - ZFKDSA 10-10,00- 6 GY BD:U-PE - 1737297

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 76 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 10 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4046356183987

Technische Daten

Maße

Länge	33,4 mm
Rastermaß	10 mm
Maß a	50 mm
Stiftabmessungen	1,2 x 1,4
Stiftabstand	10 mm
Bohrlochdurchmesser	2,2 mm

Allgemein

Artikelfamilie	ZFKDS(A) 10
Bemessungsstoßspannung (III/3)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	4 kV
Bemessungsspannung (III/3)	320 V
Bemessungsspannung (III/2)	400 V
Bemessungsspannung (II/2)	800 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I_N	76 A
Nennquerschnitt	10 mm²
Oberfläche Lötpin	Sn
Abisolierlänge	12 mm
Polzahl	6

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24

Leiterplatten-Anschlussklemme - ZFKDSA 10-10,00- 6 GY BD:U-PE - 1737297

Technische Daten

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	6

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141109
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails

GOST

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com